Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.301.2440.0

Inserto femmina BAS BUS 24 2,5 50 AU



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 70.301.2440.0 |
| EAN | 4015573219700 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Inserto femmina |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Colore | grigio |
| Cicli ad innesto | 200 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di poli | 24 |
| Più contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 24 |
| Con protezione filo | sì |
| Sezione minima conduttore rigido/semirigido | 0,5 mm² |
| Sezione massima conduttore rigido/semirigido | 2,5 mm² |
| Contatto di protezione | sì |

**Dati tecnici UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
| Corrente nominale sec. UL | 16 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 16 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0,5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 18-12 AWG |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Con custodia | No |

**Contatti**

| | |
|---|---|
| Materiale del contatto | Lega in rame |
| Superficie | Dorato |
| Resistenza di contatto | # 1,5 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |

**Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata**

| | |
|---|---|
| Viti di fissaggio | H1/0,5-0,7 Nm |
| Viti di fissaggio corpo morsetti | H1/0,5-0,7 Nm |
| Viti di terra | H2/1,2-1,6 Nm |

**Dati tecnici DIN EN 61984**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale a PE | 500 V |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 71.950.2453.3 | Set di adattatori morsetto BAS GAESHLS24 4,0 50 | |
| 71.950.2453.4 | Set di adattatori morsetto BAS GAESNLS24 4,0 50 | |
| 71.955.2453.3 | Set di adattatori morsetto BAS GAESHRS24 4,0 50 | |
| 71.955.2453.4 | Set di adattatori morsetto BAS GAESNRS24 4,0 50 | |
| 70.950.2453.3 | Set di adattatori morsetto BAS GAZSHLS24 4,0 50 | |
| 70.950.2453.4 | Set di adattatori morsetto BAS GAZSNLS24 4,0 50 | |
| 70.955.2453.3 | Set di adattatori morsetto BAS GAZSHRS24 4,0 50 | |
| 70.955.2453.4 | Set di adattatori morsetto BAS GAZSNRS24 4,0 50 | |
| 70.310.2440.0 | Inserto spina BAS STS 24 2,5 50 | |
| 70.311.2440.0 | Inserto spina BAS STS 24 2,5 50 AU | |
| 70.312.2440.0 | Inserto spina BAS STS OD 24 2,5 50 | |
| 70.510.2453.0 | Inserto spina BAS STF 24 2,5 50 | |
| 70.512.2453.0 | Inserto spina BAS STM 24 2,5 50 AG | |
| 70.710.2458.0 | Inserto spina BAS STC 24 50 | |
| 76.338.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GL 24HM40 A1 | |
| 76.339.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GM 24HM40 A1 | |
| 71.350.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A0 | |
| 71.350.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A1 | |
| 71.350.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A2 | |
| 71.350.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A3 | |
| 71.352.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A0 | |
| 71.352.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A1 | |
| 71.352.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A2 | |
| 71.352.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M25 A3 | |
| 71.353.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A0 | |
| 71.353.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A1 | |
| 71.353.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A2 | |
| 71.353.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GG 24 M32 A3 | |
| 71.354.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A0 | |
| 71.354.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A1 | |
| 71.354.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A2 | |
| 71.354.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A3 | |
| 71.372.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GL 24 M25 A0 | |
| 71.372.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GL 24 M25 A1 | |
| 71.374.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GL 24 M32 A0 | |
| 71.450.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GG24 M25 B1 | |
| 71.452.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GI24 M25 B1 | |

| | | |
|---|---|---|
| 71.472.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GL24 M25 B1 | |
| 76.350.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A0 | |
| 76.350.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A1 | |
| 76.350.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A2 | |
| 76.350.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GG 24H M25 A3 | |
| 76.351.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A0 | |
| 76.351.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A1 | |
| 76.351.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A2 | |
| 76.351.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GH 24H M25 A3 | |
| 76.352.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A0 | |
| 76.352.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A1 | |
| 76.352.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GI 24HM25 50 A2 | |
| 76.352.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GI 24H M25 A3 | |
| 76.353.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A0 | |
| 76.353.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A1 | |
| 76.353.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A2 | |
| 76.353.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GG 24H M32 A3 | |
| 76.354.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A0 | |
| 76.354.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A1 | |
| 76.354.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GI 24HM32 50 A2 | |
| 76.354.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GI 24H M32 A3 | |
| 76.360.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GG 24H M40 A1 | |
| 76.362.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GI 24H M40 A1 | |
| 71.320.2428.0 | Custodia fissa BAS GUT GK 24 A | |
| 71.325.2428.0 | Custodia fissa BAS GUT GP 24 A | |
| 71.330.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GL 24 M25 A0 | |
| 71.330.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GL 24 M25 A1 | |
| 71.331.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 A0 | |
| 71.331.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 A1 | |
| 71.333.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GO 24 M25 A0 | |
| 71.333.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GO 24 M25 A1 | |
| 71.340.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GR 24 M25 A0 | |
| 71.340.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GR 24 M25 A1 | |
| 71.341.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 A0 | |
| 71.341.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 A1 | |
| 71.342.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GT 24 M25 A0 | |
| 71.342.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GT 24 M25 A1 | |
| 71.343.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GU 24 M25 A0 | |
| 71.343.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GU 24 M25 A1 | |
| 71.420.2437.0 | Custodia fissa BAS GUM GK 24 B | |
| 71.425.2437.0 | Custodia fissa BAS GUM GP 24 B | |
| 71.430.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GL 24 M25 B1 | |
| 71.431.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GM 24 M25 B1 | |
| 71.440.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GR 24 M25 B1 | |
| 71.441.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GS 24 M25 B1 | |
| 76.334.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A0 | |
| 76.334.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GL 24HM32 50 A1 | |
| 76.335.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A0 | |
| 76.335.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A1 | |
| 76.337.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A0 | |
| 76.337.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GO 24HM32 50 A1 | |
| 76.344.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A0 | |
| 76.344.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GR 24HM32 50 A1 | |
| 76.345.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A0 | |
| 76.345.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GS 24HM32 50 A1 | |
| 76.346.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A0 | |
| 76.346.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GT 24HM32 50 A1 | |

| | | |
|---|---|---|
| 76.347.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A0 | |
| 76.347.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GU 24HM32 50 A1 | |
| 70.350.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A0 | |
| 70.350.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A1 | |
| 70.350.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A2 | |
| 70.350.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GA 24 M25 A3 | |
| 70.352.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A0 | |
| 70.352.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A1 | |
| 70.352.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A2 | |
| 70.352.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GC 24 M25 A3 | |
| 70.353.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A0 | |
| 70.353.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A1 | |
| 70.353.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A2 | |
| 70.353.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GA 24 M32 A3 | |
| 70.354.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A0 | |
| 70.354.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A1 | |
| 70.354.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A2 | |
| 70.354.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GC 24 M32 A3 | |
| 70.355.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A0 | |
| 70.355.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A1 | |
| 70.355.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A2 | |
| 70.355.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A3 | |
| 70.357.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A0 | |
| 70.357.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A1 | |
| 70.357.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A2 | |
| 70.357.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A3 | |
| 70.358.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A0 | |
| 70.358.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A1 | |
| 70.358.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A2 | |
| 70.358.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A3 | |
| 70.359.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A0 | |
| 70.359.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A1 | |
| 70.359.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A2 | |
| 70.359.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A3 | |
| 70.374.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 A0 | |
| 70.374.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 50 A1 | |
| 70.374.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GK 24 M32 A3 | |
| 72.250.2435.2 | Custodia mobile POW GOT GA 24 M50 69 A2 | |
| 73.350.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A0 | |
| 73.350.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A1 | |
| 73.350.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GA 24HM25 50 A2 | |
| 73.350.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GA 24H M25 A3 | |
| 73.351.2435.0 | Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A0 | |
| 73.351.2435.1 | Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A1 | |
| 73.351.2435.2 | Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A2 | |
| 73.351.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GB 24H M25 A3 | |
| 73.352.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A0 | |
| 73.352.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A1 | |
| 73.352.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM25 50 A2 | |
| 73.352.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GC 24H M25 A3 | |
| 73.353.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A0 | |
| 73.353.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A1 | |
| 73.353.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GA 24HM32 50 A2 | |
| 73.353.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GA 24H M32 A3 | |
| 73.354.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A0 | |
| 73.354.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A1 | |
| 73.354.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 50 A2 | |

| | | |
|---|---|---|
| 73.354.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 A3 | |
| 73.355.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A0 | |
| 73.355.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A1 | |
| 73.355.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 50 A2 | |
| 73.355.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM25 A3 | |
| 73.357.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A0 | |
| 73.357.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A1 | |
| 73.357.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 50 A2 | |
| 73.357.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM25 A3 | |
| 73.358.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A0 | |
| 73.358.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A1 | |
| 73.358.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 50 A2 | |
| 73.358.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM32 A3 | |
| 73.359.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A0 | |
| 73.359.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A1 | |
| 73.359.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 50 A2 | |
| 73.359.6435.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM32 A3 | |
| 73.360.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A0 | |
| 73.360.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 50 A1 | |
| 73.360.6435.2 | Custodia mobile BAS GOT GA 24HM40 A2 | |
| 73.362.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 A0 | |
| 73.362.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM40 50 A1 | |
| 73.365.6435.1 | Custodia mobile BAS GOT GD 24HM40 A1 | |
| 73.367.6435.0 | Custodia mobile BAS GOT GF 24HM40 A0 | |
| 70.320.2428.0 | Custodia fissa BAS GUT GA 24 A | |
| 70.325.2428.0 | Custodia fissa BAS GUT GE 24 A | |
| 70.330.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GB 24 M25 A0 | |
| 70.330.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GB 24 M25 A1 | |
| 70.331.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GC 24 M25 A0 | |
| 70.331.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GC 24 M25 A1 | |
| 70.333.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GD 24 M25 A0 | |
| 70.333.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GD 24 M25 A1 | |
| 70.340.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GF 24 M25 A0 | |
| 70.340.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GF 24 M25 A1 | |
| 70.341.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GG 24 M25 A0 | |
| 70.341.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GG 24 M25 A1 | |
| 70.342.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GH 24 M25 A0 | |
| 70.342.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GH 24 M25 A1 | |
| 70.343.2435.0 | Custodia fissa BAS GUT GI 24 M25 A0 | |
| 70.343.2435.1 | Custodia fissa BAS GUT GI 24 M25 A1 | |
| 73.334.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A0 | |
| 73.334.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GB 24HM32 50 A1 | |
| 73.335.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A0 | |
| 73.335.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A1 | |
| 73.337.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A0 | |
| 73.337.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A1 | |
| 73.338.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GB 24H M40 A1 | |
| 73.339.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GC 24H M40 A1 | |
| 73.344.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A0 | |
| 73.344.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GF 24HM32 50 A1 | |
| 73.345.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A0 | |
| 73.345.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A1 | |
| 73.346.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A0 | |
| 73.346.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GH 24HM32 50 A1 | |
| 73.347.6435.0 | Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A0 | |
| 73.347.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GI 24HM32 50 A1 | |
| 70.415.2453.0 | Inserto spina BAS STP 24 2,5 50 AG | |