
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.335.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GC 24HM32 50 A1



Nr. Art.	73.335.6435.1
EAN	4015573623361
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	24H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	144 mm
larghezza	57 mm
Altezza	80 mm

Disegno tecnico

