
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.335.6435.1

Custodia fissa BAS GUT GM 24HM32 50 A1



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 76.335.6435.1 |
| EAN | 4015573624658 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Dimensione | 24H |
| | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 144 mm |
| larghezza | 57 mm |
| Altezza | 80 mm |