

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.350.2435.0

Custodia mobile BAS GOT GG 24 M25 A0



Nr. Art.	71.350.2435.0
EAN	4015573622036
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	24
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	136 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm

