Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.347.4035.1

Custodia fissa BAS GUT GI 40HM32 50 A1



Nr. Art.	73.347.4035.1
EAN	4015573630017
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	16H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Sotto
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	117 mm
larghezza	57 mm
Altezza	98 mm

Disegno tecnico







Varianten/Variants
.0




73.347.1635.1 73.347.4035.1 73.343.4035.1	BAS GUT GI 16HM40 A1 BAS GUT GI 16HM32 A1 BAS GUT GI 16HM25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.347.1635.0 73.347.4035.0 73.343.4035.0	BAS GUT GI 16HM40 A0 BAS GUT GI 16HM32 A0 BAS GUT GI 16HM25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	26.08.	Treschan	T 73.343.4035.0 13K	
beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-		
Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
grau/ grey	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -		

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/ housing size 16H-Kabelabgang/ cable outlet
2xM25 - 2xM32 - M32/M40 links/unten - left/down

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.