

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.347.4035.0

Custodia fissa BAS GUT GI 16HM32 50 A0



Nr. Art.	73.347.4035.0
EAN	4015573630000
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Sotto
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	117 mm
larghezza	57 mm
Altezza	98 mm




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

0.



73.347.1635.1	BAS	GUT	GI	16HM40	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.347.4035.1	BAS	GUT	GI	16HM32	A1		
73.343.4035.1	BAS	GUT	GI	16HM25	A1		
73.347.1635.0	BAS	GUT	GI	16HM40	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
73.347.4035.0	BAS	GUT	GI	16HM32	A0		
73.343.4035.0	BAS	GUT	GI	16HM25	A0		
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants			der- gestellt /drawn	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.						www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14005©/Tolerance system Size ISO 14005© (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach DIN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/		Werkstoff/Material Aluminium		2014 gezeichnet drawn	Tag/Date 26.08.	Name Treschan	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 73.343.4035.0	Index 13K
/		beschichtet / coated		geprüft checked	-	-			
/	Maßstab/Scale 1:2	grau/ grey		Normgr. Stand. check	-	-			
/	Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -				
/		 wieland www.wieland-electric.com			Type	Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL Größe/ housing size 16H-Kabelabgang/ cable outlet 2xM25 - 2xM32 - M32/M40 links/unten - left/down			
/					revos				
/					BASIC				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									