

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.354.1635.0

Custodia mobile BAS GOT GI 16 M32 A0



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 71.354.1635.0 |
| EAN                 | 4015573651463 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo       |

Approvazioni



Dati tecnici

#### Generale

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della custodia                                     | alluminio              |
| Colore                                                       | grigio                 |
| Superficie                                                   | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP)                                     | IP54                   |
| Resistenza a UV                                              | sì                     |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro                  |
| Range di temperatura di esercizio minima                     | -40 °C                 |
| Range di temperatura di esercizio massima                    | 120 °C                 |

#### Esecuzione

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Dimensione                | 16                     |
|                           | Spina                  |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo             | sopra                  |
| Tipo di imbocco cavo      | Pressacavo             |
| Con pressacavo            | sì                     |
| Dimensione filettatura M  | 32                     |
| Dimensione filettatura PG |                        |
| Coperchio a cerniera      | No                     |
| Esecuzione EMC            | No                     |
| Lunghezza                 | 94 mm                  |
| larghezza                 | 43 mm                  |
| Altezza                   | 60 mm                  |

