
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.330.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GB 10HM25 50 A1



Nr. Art.	73.330.1035.1
EAN	4015573843912
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	10H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72 mm


Disegno tecnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.330.1035.0	BAS GUT GB 10HM25 50 A0
73.330.1035.1	BAS GUT GB 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Buchstabe	Datum / Blatt
a	09.06.2005/
Änderung	

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:

	Tag	Name
2004		
Entworfen	13.08.	Kurz H.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

wieland
Elektrische Verbindungen

T | Zeichnung Nr. 73.330.1035.0 01K | Index a

Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
housing lower part
Größe/size 10 2x M25

73330103501K_4 CADKAT27 deutsch 2005-06-13T11:06:00 1:1.000