

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.352.1035.2

Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A2

Nr. Art.	70.352.1035.2
EAN	4015573616912
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici



Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	10
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73 mm
larghezza	43 mm
Altezza	53 mm

○



.5



Tolerierung Size ISO 14265 © / Tolerance system Size ISO 14265 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (first of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/			Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
/			Aluminium		gezeichnet drawn	21.08.	Treschan				
/			beschichtet / coated		geprüft checked	-	-				
/			Maßstab/Scale 1:2		normiert Stand. check	-	-				
/			grow / grey						Maße in mm/Dimensions are in mm		
/			Vol.		mm	Oft./Surf.		mm	Ersatz für/Replacement for: -		
/											
/											
Index		Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision											
				Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUEOBERTEIL Buagröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25 Hood size 10-cable outlet top-M20/M25					
Elektrische Verbindungen											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.