

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.345.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GS 10HM32 50 A1



Nr. Art.	76.345.1035.1
EAN	4015573844346
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72 mm

