


## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.331.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A0



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 70.331.0635.0 |
| EAN                 | 4015573616387 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo       |

### Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale


|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della custodia                                     | alluminio              |
| Colore                                                       | grigio                 |
| Superficie                                                   | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP)                                     | IP54                   |
| Resistenza a UV                                              | sì                     |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro                  |
| Range di temperatura di esercizio minima                     | -40 °C                 |
| Range di temperatura di esercizio massima                    | 120 °C                 |

#### Esecuzione


|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Dimensione                | 6                              |
|                           | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio         |
| Ingresso cavo             | Lateralmente                   |
| Tipo di imbocco cavo      | Pressacavo                     |
| Con pressacavo            | sì                             |
| Dimensione filettatura M  | 20                             |
| Dimensione filettatura PG |                                |
| Coperchio a cerniera      | No                             |
| Esecuzione EMC            | No                             |
| Lunghezza                 | 84 mm                          |
| larghezza                 | 52 mm                          |
| Altezza                   | 54,7 mm                        |

|  |   |
|--|---|
|  | F |
|--|---|

○



0.

Bohrbild  
/Cut out

|                                                                                        |                         |                                                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 70.33 <sup>5</sup> <sub>1</sub> .0635.1                                                | BAS GUT GM 6 M25 M20 A1 | Gewindebohrung<br>/Thread hole                                          | ✓                 |
| 70.33 <sup>5</sup> <sub>1</sub> .0635.0                                                | BAS GUT GM 6 M25 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert<br>/Cable gland(CG),IP54 assembled |                   |
| Bestellnummer<br>/Order number                                                         | Typ<br>/Type            | Varianten<br>/Variants                                                  | der<br>ges<br>/dr |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.<br>Additional data see CATALOG or eCatalog. |                         | www.wieland-electric.com<br>eshop.wieland-electric.com                  |                   |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tolerierung Size ISO 11405  Tolerance system Size ISO 11405<br>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). |  |                                                                                               |  | ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach DIN-TM-05/03 ist einzuhalten<br>Conformity with Wieland document DIN-TM-05/03 (list of prohibited /<br>delectable hazardous substances) to be declared! |  |                                                                                        |  |
| Freitoleranz nach<br>General tolerance                                                                                                                                                                                              |  | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed |  | 1. Verwendung: -<br>First Use:                                                                                                                                                                                                              |  | Blatt: 1 von 1<br>Sheet: 1 of 1                                                        |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                   |  | Werkstoff/Material                                                                            |  | 2013 Tag/Date Name                                                                                                                                                                                                                          |  | Zeichnung Nr./Drawing No.                                                              |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                   |  | Aluminium                                                                                     |  | gezeichnet/Drawn 03.05. Treschan                                                                                                                                                                                                            |  | T 70.331.0635.0 13K                                                                    |  |
| / Maßstab/Scale                                                                                                                                                                                                                     |  | beschichtet/coated                                                                            |  | geprüft/checked - -                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                        |  |
| / 1:2                                                                                                                                                                                                                               |  | grau/grey                                                                                     |  | Namepr./<br>Stamp check - -                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                        |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                   |  | mm Off./Surf.                                                                                 |  | mm Ersatz für/Replacement for: -                                                                                                                                                                                                            |  | Maße in mm/Dimensions are in mm                                                        |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                   |  | Vol.                                                                                          |  | Type                                                                                                                                                                                                                                        |  | Benennung/Title                                                                        |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  | GEHAEUSEUNTERTEIL                                                                      |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                   |  | Index                                                                                         |  | BASIC                                                                                                                                                                                                                                       |  | Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20/M25 links<br>Housing size 6-cable outlet 1x M20/M25 left |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                   |  | Änderung/Revision                                                                             |  | Elektrische<br>Verbindungen                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                        |  |