

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.353.0635.3

Custodia mobile BAS GOT GG 6 M25 A3

Nr. Art.	70.353.0635.3
EAN	4015573652538
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	6
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	73,6 mm
larghezza	43 mm
Altezza	51 mm

