Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.712.0000.7

Cable de conexión RST20I3K1BF 15 15SW

RST® CLASSIC Cable de conexión a red, Hembra - Conector SchuKo, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	99.712.0000.7
EAN	4015573983687
Unidad de embalaje	25 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Resistencia de continuidad	18,2 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	L, N, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,5 mm
Diámetro del cable máx.	9,9 mm
Versión del cable	Hembra - macho CEE 7/4
Tipo de cableado	Cable de conexión a red
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector SchuKo

Proyectado	No

Material

Superfície final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	1,5 m