Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.233.7004.0

# Cable de conexión RST20I3K1-S 25P 70GL

RST 20i3 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de conexiones 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 2.5 mm², color de codificación Gris claro



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 96.233.7004.0 |
| EAN | 4015573760554 |
| Unidad de embalaje | 5 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La longitud total puede variar hasta +/- 3% |

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Marcaje de polos | L, N, PE |
| Color de la capota | Gris claro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Tubo de contracción |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Finales de cable comprimidos por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05VV-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable mín. | 9,7 mm |
| Diámetro del cable máx. | 10,1 mm |
| Versión del cable | Macho - terminal libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |

| | |
|---|---|
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Proyectado | No |

**Material**


| | |
|---|---|
| Superfície final | Recubrimiento en plata |
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 4,093 kWh |
| Certificación CPR | Eca |


**Dimensiones**


| | |
|---|---|
| Longitud total | 7 m |

Dibujo técnico

| | | Codierung "P" |
|---|---|---|
| .F | Farbe colour | |
| .0 | lichtgrau light grey | PE |
| .1 | schwarz black | L |




Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1-S 25P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

| Teile - Nr. part - no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 96.233.XX04.F | XX in dm-Schritten | 96.233.1004.1 = 10dm/L= 1000mm | RST2013K1-S 25P 10SW |
| U6.233.XX04.F | XX in m-Schritten | U6.233.1204.1 = 12 m/L=12000mm | RST2013K1-S 25P X12SW |

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2006 | | |
| gezeichnet drawn | 28.03. | Schmitt J. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgep. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.233.0404.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG
Stecker-freies Ende / male-free end
pre-assembled cable

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

9623504040IK_4 CADW1042 Schmitt 2006-03-30T14:16:09 1.000