

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.233.2053.1

Cable de conexión RST20I3K1B- 25G 20SW

RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F - Enhanced Version, longitud total 2 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	96.233.2053.1
EAN	4049088286490
Unidad de embalaje	25 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	14,23 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	L, N, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H07RN-F - Enhanced Version
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	10,9 mm
Diámetro del cable máx.	14 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra

Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Proyectado	No

Material


Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Temperatura continua del cable	90 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	1,684 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	2 m
----------------	-----

[illegible]

0



A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

962330453001K_1 CADW3028 Treschar	2014-10-21T10:33:41	1.000	3	4	5	6	QU-MEE-01/14
-----------------------------------	---------------------	-------	---	---	---	---	--------------