Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.233.7003.0

Cable de conexión RST20I3K1B- 25P 70GL

RST 20i3 Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de conexiones 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 2.5 mm², color de codificación Gris claro



Artículo Nº	96.233.7003.0
EAN	4015573760394
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Gris claro
Color de codificación 2 / portacontactos 2	Gris claro
Marcaje de polos	L, N, PE
Color de la capota	Gris claro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,7 mm
Diámetro del cable máx.	10,1 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre

Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Proyectado	No

Material


Superfície final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	4,088 kWh
Certificación CPR	Eca


Dimensiones


Longitud total	7 m

Dibujo técnico

.F	Farbe colour	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1B- 25P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
96.233.XX03.F	XX in dm-Schritten	96.233.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25P 10SW
U6.233.XX03.F	XX in m-Schritten	U6.233.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material			
Maßstab/Scale	%		
Vol.	mm³	Oft./Surf.	mm²

	2006	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		28.03.	Schmitt J.
geprüft / checked		-	-
Normgeprüft / Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.233.0403.0 01K
Index:
Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
KONFEKT_LEITUNG
Buchse-freies Ende / female-free end
pre-assembled cable

OU-PEM-08/91

96233040300IK_4 G4DW1042 Schmitt 2006-03-30T14:18:24 1.000

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit / Ä gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With / Ä marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others without express authorization is prohibited.