Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.929.0000.7

Distribuidor RST20I3B 7P1 V SW

RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 7S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 7, codificación del polo L, N, PE, color de codificación Negro, número ral del conector 9005, libre de



Artículo Nº	99.929.0000.7
EAN	4049088014802
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Color de la carcasa (solamente para versiones modulares)	Negro
Codificación del polo	L, N, PE
Número RAL del conector	9005

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	7
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Distribuidor múltiple

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	2,987 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	162 mm
Anchura	104 mm
Altura	96 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.564.4453.1	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.414.6205.2	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
99.416.6205.2	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
96.232.0530.1	Cable de conexión RST20I3K1BS 15 05SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
96.232.1033.1	Cable de conexión RST20I3K1B- 15 10SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
96.232.1034.1	Cable de conexión RST20I3K1-S 15 10SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
99.712.0000.7	Cable de conexión RST20I3K1BF 15 15SW	RST® CLASSIC Cable de conexión a red, Hembra - Conector SchuKo, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
96.031.4053.1	Conector RST20I3S B1 ZR1 SW	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Negro
96.032.4053.1	Conector RST20I3S S1 ZR1 V SW	RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Negro