Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.906.0000.7

Distribuidor RST20I3B 3P1 F VG SW

RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo L, N, PE, color de codificación Negro, número ral del conector 9005, libre de



Artículo Nº	99.906.0000.7
EAN	4015573971288
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Color de la carcasa (solamente para versiones modulares)	Negro
Color del adaptador (si existe)	Negro
Codificación del polo	L, N, PE
Número RAL del conector	9005

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Distribuidor compacto

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	1,927 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	162 mm
Anchura	104 mm
Altura	57,2 mm

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción

99.712.0000.7	Cable de conexión RST20I3K1BF 15 15SW	RST® CLASSIC Cable de conexión a red, Hembra - Conector SchuKo, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 1,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro