Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.030.0153.1

Distribuidor RST20I3V 3P1 F V SW

RST® CLASSIC Derivador, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Negro



Artículo Nº	96.030.0153.1
EAN	4015573735248
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	L, N, PE
Número RAL del conector	9005

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de distribuidor	Bloque de distribución

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,233 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones


Longitud	55,5 mm
Anchura	85,8 mm
Altura	31,3 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.564.4453.1	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.414.6205.2	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
99.416.6205.2	Tapón para conectores macho SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro


Dibujo técnico

drawn construction:96.030.0153.0
Gezeichnete Ausführung: 96.030.0153.0












scale 1:1
Maßstab 1:1






drawn construction: 96.030.0253.0
Ausführung: 96.030.0253.0

scale 1:1
Maßstab 1:1





drawn construction: 96.030.0153.0
Ausführung: 96.030.0153.0

packaging unit: per 100
Verpackungseinheit: je 100 Stk.

Teile-Nr.	Type	Farbe	Variante
96.030.0153.1	RST2013V_3P1_F_V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	mit Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	with screwing flange
96.030.0153.0	RST2013V_3P1_F_V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	mit Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	with screwing flange
96.030.0253.1	RST2013V_3P1___V__SW__	schwarz, ähnl. RAL 9005	ohne Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	without screwing flange
96.030.0253.0	RST2013V_3P1___V__GL__	grau, ähnl. RAL 7032	ohne Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	without screwing flange

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Nr.: 1 von 1
Maßstab 2:1
2003 Tag Name
Entwurfes 23.10. Kneitz
Geprüft - -
Normgeprüft - -
Zeichnung Nr. T 96.030.0153.0 01K Index c
Ersatz für: -
c 30.04.2009/
b 02.06.2006/
a 27.01.2006/
Änderung
wieland Elektrische Verbindungen
Benennung
VERTEILER
DISTRIBUTION BLOCK
fuer RST2013/for RST2013

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. All violating the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.