
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 96.223.6098.4

# Cable de conexión RST20I2K1-S325OL 60BR0

RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Ölflex® Classic 110, longitud total 6 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Señal marrón



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 96.223.6098.4 |
| EAN | 4015573966208 |
| Unidad de embalaje | 10 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La longitud total puede variar hasta +/- 3% |

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 42,14 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Tubo termo retráctil |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | Ölflex® Classic 110 |
| Color del cable | Gris |
| Diámetro del cable mín. | 8,5 mm |
| Diámetro del cable máx. | 9,4 mm |

| | |
|---|---|
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |
| Apantallado | No |


**Material**


| | |
|---|---|
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 70 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 2,877 kWh/St |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 6 m |

Dibujo técnico




ⓑ

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 96.223.XX98.4 | XX in dm-Schritten | 96.223.1098.4 = 10dm/L= 1000mm | RST2012K1-S3250L 10BR01 |
| U6.223.XX98.4 | XX in m-Schritten | U6.223.1298.4 = 12 m/L=12000mm | RST2012K1-S3250LX12BR01 |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.** — **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | | Werkstoff/Material | 2007 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. / Index |
| | / | | | gezeichnet drawn | 30.03. | Kneitz | T 96.223.0498.4 01K b |
| | / | | Maßstab/Scale | geprüft checked | - | - | |
| | / | | % | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm |
| | / | Vol. mm³ | Ofl./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: 96.223.0488.4 01K von 19.03.2007 ⓐ | | | |
| b | 26.05.2015/ | | | Type | Benennung/Title | | |
| a | 30.03.2007/ | wieland www.wieland-electric.com | | | KONFEKT_LEITUNG | | |
| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | | | | freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V | | |
| Änderung/Revision | | | | | | | |

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / Passing on as well as the reproduction of this document and utilization and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.