

Ficha técnica de producto

Artículo N° 96.222.6092.4

Cable de conexión RST20I2K1BS315OL 60BR0

RST20i3/2 cable de conexión hembra - macho, 2 polos, montado con tubo de termoretráctil, ~50V/-120V, 16A, tipo de cable Ölflex classic 100, longitud 6.0m, sección del conductor 1.5mm², color de la codificación señal marrón



Artículo N°	96.222.6092.4
EAN	4015573965508
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Marcaje de polos	1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Tubo de contracción
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Tipo de cableado	Ölflex® Classic 110
Color del cable	Gris
Diámetro del cable mín.	6 mm
Diámetro del cable máx.	6,6 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Proyectado	No
------------	----

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0 kWh

Dimensiones

Longitud total	6 m
----------------	-----

