

Ficha técnica de producto

Artículo N° 96.021.0051.4

Conector RST20I2F B23ZR1S L BR0

RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Señal marrón



Artículo N°	96.021.0051.4
EAN	4015573890350
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	Cableados rígidos requieren terminales de cable
------	---

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	50 V / 120 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Capota	Sí
Grado de polución	3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Señal marrón
Codificación del polo	1, 2
Color de la capota	Negro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	8002

Datos de conexión

Diámetro del cable máx.	10 mm
Diámetro del cable mín.	6 mm
Sección del conductor rígido mm² máx.	2,5 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	1,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	0,5 mm²
Terminaciones por polo	2
Sección del conductor flexible AWG mm² mín.	0,75 mm²
Sección del conductor flexible AWG mm² máx.	1,5 mm²
Desforrado de manguera	35 mm
Desforrado del conductor	14,5 mm

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión por cepo
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,289 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones



Longitud	82 mm
Anchura	34,6 mm
Altura	34,6 mm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
99.414.6205.2	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
Z5.564.4553.1	Tapón para conectores hembra SW	RST20i3/2 tapón para tapar conectores hembra sin utilizar, color negro
06.502.4300.0	Destornillador DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Destornillador según DIN 5264, angulado, con pala de 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Prensa manual de punteras 0,08 - 10 mm²	
06.600.3627.0	Punteras del cable DIN 46228-E1-12	RST puntera de cable, para conectores con conexión por cepo, con puntera aislada, para secciones de conductor de 1,0 mm²/AWG17
06.600.3727.0	Punteras del cable DIN 46228-E0,75-12	RST puntera de cable, para conectores con conexión por cepo, con puntera aislada, para secciones de conductor de 0,75-1,0 mm²/AWG17
06.600.3827.0	Punteras del cable DIN 46228-E0,5-10	RST puntera de cable, para conectores con conexión por cepo, con puntera aislada, para secciones de conductor de 0,5 mm²/AWG20
06.600.3927.0	Punteras del cable DIN 46228-E1,5-12	RST puntera de cable, para conectores con conexión por cepo, con puntera aislada, para secciones de conductor de 1,5 mm²/AWG16

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
96.020.0151.4	Distribuidor RST20i2V 3P1 F V L BR0	RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, color de codificación Señal marrón, número ral del conector 8002, libre



Auslieferungszustand
delivery status

color: black,
similar to RAL 9005

Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005
for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm



The drawing shows a cable clamp with a hexagonal top, a threaded section, and a base with a central slot. Two dimension lines, each labeled 'A', indicate the height from the base to the top of the hexagonal section. A leader line points from the text 'similar to RAL 9005' to the main body of the clamp.

color: signal brown,
similar to RAL 8002

Farbe: signalbraun,
ähnl. RAL 8002





The drawing shows a symmetrical building facade with a central entrance and two side wings. A line from the text 'Farbe: signalbraun, ähnl. RAL 8002' points to the side wings, indicating the color for those sections.

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A - A

Mitteilung	1
all as the	2
is prohibited.	3



	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	M1
	M2
	M3
	L
	G
	i
	11.
	12.
	1.
	8

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].	nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!
--	---

Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
	/				gezeichnet drawn	30.01.	Kneitz	96.021.0051.4 01K			
	/		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-				
	/		1:1		Normengr. Stand. check	-	-				
	/		Vol. mm		Öl./Surf. mm	Ersatz für/Replacement for: -					
	/				Type	Benennung/Title					
a	29.07.2011/		wieland		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			female connector with cord grip							
Änderung/Revision				Federkraftanschluss/spring-clamp connection							