Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.042.4951.4

Connettori RST20I4S S1 ZASSVL BR01



Nr. Art.	96.042.4951.4
EAN	4049088031540
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2, 3, 4
Colore della custodia con serracavo	Nero

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	4 mm
Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Speciale geometria cavo	Cavo profilo AS-i
Sezione cavo multipolare flessibile	0,75 mm²
Sezione cavo multipolare flessibile	4 mm²
Lunghezza sguainatura	26,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,288 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	79,9 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.565.9953.1	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore
99.532.0000.7	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.043.6051.4	Connettore da pannello RST20I4S B1 M00 B BR06	
96.041.5051.4	Connettore da pannello RST20I4S B1 M01 L BR01	
96.041.6051.4	Connettore da pannello RST20I4S B1 M00 L BR01	
96.043.6251.4	Connettore da pannello RST20I4S B1 M91 LBR01	
96.041.4951.4	Connettori RST20I4S B1 ZASS L BR01	
96.045.6151.4	Connettore da pannello RST20I4S B1 M13 B BR06	
96.041.6151.4	Connettore da pannello RST20I4S B1 M03 L BR06	
96.040.0151.4	Distributori RST20I4B 3P1 F VGB BR06	


Disegno tecnico









Auslieferungszustand
delivery status



Verpackungseinheit: 100 Stück
packaging unit: 100 pcs

A-A





Typ: RST2014S S1 ZASSVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		gezeichnet / drawn	08.08.	Schwabbauer	96.042.4951.4 01K	
Maßstab/Scale 1:1		geprüft / checked	-	-		
		Normgep. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -				
wieland Elektrische Verbindungen		Type	Benennung/Title: STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG			
Index / Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung/Revision		mate connector with cord grip for AS-I cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw connection without wire protection Kodierung/ coding 1 (Niedervolt/low voltage)			

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction of this document and utilization of the documents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

96042495140IK_4 C4DW1024 Schwabbauer 2008-08-08T14:07:52 1.000