Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.041.4951.4

Connettori RST20I4S B1 ZASS L BR01



Nr. Art.	96.041.4951.4
EAN	4049088031533
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2, 3, 4
Colore della custodia con serracavo	Nero

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	4 mm
Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Speciale geometria cavo	Cavo profilo AS-i
Sezione cavo multipolare flessibile	0,75 mm²
Sezione cavo multipolare flessibile	4 mm²
Lunghezza sguainatura	26,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,293 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	82 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.044.6051.4	Connettore da pannello RST20I4S S1 M90VB BR06	
96.042.5051.4	Connettore da pannello RST20I4S S1 M01 L BR01	
96.042.6051.4	Connettore da pannello RST20I4S S1 M00VL BR01	
96.044.6251.4	Connettore da pannello RST20I4S S1 M91V LBR01	
96.046.6151.4	Connettore da pannello RST20I4S S1 M13VB BR06	
96.042.6151.4	Connettore da pannello RST20I4S S1 M03VB BR06	
96.040.0151.4	Distributori RST20I4B 3P1 F VGB BR06	


Disegno tecnico









Auslieferungszustand
delivery status



Verpackungseinheit: 100 Stück
packaging unit: 100 pcs

A-A





Typ: RST2014S B1 ZASSVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von of 1	
	/	Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	08.08.	Schwabbauer	96.041.4951.4 01K	
	/	Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-		
	/		Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title BUCHSENTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip for AS-I cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/ screw connection without wire protection Kodierung/keying 1 (Niedervolt/low voltage)			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

96041495140IK_4 CADW1024 Schwabbauer 2008-08-08T13:56:37 1.000