Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.030.0153.9

# Distributori RST20I3V 3P1 F V BL

RST® CLASSIC Blocco di distribuzione 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, Colore della codifica / inserto Blu chiaro, Codifica numero RAL/inserto



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 96.030.0153.9 |
| EAN | 4049088545382 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

RINA

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 5012 |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tipo di box di distribuzione | Box di distribuzione compatto |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0,23 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 55,7 mm |
| larghezza | 85,8 mm |
| Altezza | 31,3 mm |


## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.564.4453.1 | Coperchio per spine SW | RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero |
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero |
| 99.416.6205.2 | Coperchio per spine SW | RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero |


## Montaggio


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 96.031.0053.9 | Connettori RST20I3F B2 ZR1S BL0 | RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro |
| 96.032.0053.9 | Connettori RST20I3F S2 ZR1SV BL0 | RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro |
| 96.031.4053.9 | Connettori RST20I3S B1 ZR1S BL0 | RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro |
| 96.032.4053.9 | Connettori RST20I3S S1 ZR1SV BL0 | RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro |

Disegno tecnico






These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog<br>additional data see CATALOG or eCATALOG | | | | www.wieland-electric.com<br>eshop.wieland-electric.com | |
| Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.<br>(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). | | | | ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.<br>Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! | |
| Freitoleranz nach<br>General tolerance | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed | | 1. Verwendung:<br>First Use: | Blatt: 1 von 1<br>Sheet: 1 of 1 |
| / | Werkstoff / Material | | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr. / Drawing No. — Index |
| / | Farbe/Colour: | gezeichnet / drawn | 05.11.2019 | Bergmann S. | 96.030.0153.9 13K |
| / | Maßstab / Scale: 1:1 | geprüft / checked | | | |
| / | himmelblau, ähnl. RAL 5015<br>sky blue, sim. RAL 5015 | Normgepr. Stand. check | | | Maße in mm / Dimensions are in mm |
| / | Vol. mm³ Oft./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for: | | | |
| / | wieland<br>www.wieland-electric.com | Type: RST20i3V | | Bennenung/Title: Verteiler<br>Distribution Block | |
| Index / Datum / Blatt<br>Date / Sheet | | | | | |
| Änderung / Revision | | | | | |