Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.032.4251.4

Connettori RST20I3S S1 ZRXSVL BR01



Nr. Art.	96.032.4251.4
EAN	4049644012051
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	6 mm
Sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	6 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Sezione cavo multipolare flessibile	0,75 mm²
Sezione cavo multipolare flessibile	6 mm²
Lunghezza sguainatura	40,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	93 mm
larghezza	59 mm
Altezza	38 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.1	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
99.416.6205.2	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.030.0151.4	Distributori RST20I3V 3P1 F V L BR0	
96.031.5051.4	Connettore da pannello RST20I3S B1 M01 L BR0	
96.031.6151.4	Connettore da pannello RST20I3S B1 M03 L BR0	
96.031.6051.4	Connettore da pannello RST20I3S B1 M00 L BR0	
96.033.6051.4	Connettore da pannello RST20I3S B1 M90 L BR0	
96.035.6151.4	Connettore da pannello RST20I3S B1 M13 L BR01	
96.031.4251.4	Connettori RST20I3S B1 ZRXS L BR01	