Data sheet del prodotto

Nr. Art. X6.031.4355.7

Connettori RST20I3SXB2 ZRYS H GN02

RST® CLASSIC ATEX Connettori, Splitter connector, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Verde foglia



Nr. Art.	X6.031.4355.7
EAN	4049088047602
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

SEV-Ex

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Verde foglia
Marcatura del polo	1, 2, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero
Esecuzione testata per area esplosione	sì
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	6002

Dati di connessione

Diametro cavo max.	14 mm
Diametro cavo	10 mm
Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	1,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	1,5 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	40,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,514 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	97 mm
larghezza	59 mm
Altezza	38 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.414.6205.2	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.564.4553.1	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
X6.032.5055.7	Connettore da pannello RST20I3SXS1 M01V GN02	RST® CLASSIC ATEX Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Verde foglia
X6.032.6055.7	Connettore da pannello RST20I3SXS1 M00VH GN02	RST® CLASSIC ATEX Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Verde foglia