Data sheet del prodotto

Nr. Art. X6.032.4155.7

# Connettori RST20I3SXS1 ZR2SVH GN02



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | X6.032.4155.7 |
| EAN | 4049088011382 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Approvazioni

SEV-Ex

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | |
| Colore della codifica / inserto | Verde foglia |
| Marcatura dei poli | 1, 2, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| Esecuzione testata per area esplosione | sì |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Diametro cavo max. | 14 mm |
| Diametro cavo | 10 mm |
| Sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 1,5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 1,5 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 26,5 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Spina |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Classe di infiammabilità | 0,272 kWh |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 79,1 mm |
| larghezza | 34,6 mm |
| Altezza | 34,6 mm |

## Accessori

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.564.4453.1 | Coperchio per spine SW | RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero |
| 99.416.6205.2 | Coperchio per spine SW | RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| X6.031.5055.7 | Connettore da pannello RST20I3SXB1 M01 H GN02 | |
| X6.031.4155.7 | Connettori RST20I3SXB1 ZR2S H GN02 | |
| X6.031.6055.7 | Connettore da pannello RST20I3SXB1 M00 H GN0 | |