Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.712.0000.7

Cavo preconfezionato RST20I3K1BF 15 15SW

RST® CLASSIC Cavo di connessione rete, Presa - Spina SchuKo, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	99.712.0000.7
EAN	4015573983687
Quantità per ordine	25 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Resistenza di contatto	18,2 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,5 mm
Diametro cavo max.	9,9 mm
Tipo di cavo	female - mal CEE 7/4
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione rete
Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Spina SchuKo

Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	1,5 m