Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.232.5054.1

Cavo preconfezionato RST20I3K1-S 15G 50SW

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	96.232.5054.1
EAN	4049088286032
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	57,55 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimpare
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F - Enhanced Version
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	9,2 mm
Diametro cavo max.	11,9 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero

Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No


Materiale


Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	90 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	3,212 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	5 m

Disegno tecnico





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/*colour*	
schwarz/*black*	.1
lichtgrau/*light grey*	.0
betongrau/*concrete grey*	.3

Teile-Nr. *part - no.*	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) *exampel (colour: black, light grey)*	Typ *type*
96.232.XX54.1	XX in dm-Schritten	96.232.1054.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15 10SW
96.232.XX54.0		96.232.1054.0	RST2013K1-S 15 10GL
U6.232.XX54.1	XX in m-Schritten	U6.232.1254.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15 X12SW
U6.232.XX54.0		U6.232.1254.0	RST2013K1-S 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

2014 | Tag/Date | Name
gezeichnet/drawn | 15.10. | Treschan
geprüft/checked | - | -
Normgepr./Stand. check | - | -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.232.0454.0 01K
Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title
KONFEKT_LEITUNG
freies Ende-Stecker Crimpausführun/free-end-male
pre-assembled cable crimp design K1 250V

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog