

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.233.2053.1

Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 25G 20SW

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F - Enhanced Version, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	96.233.2053.1
EAN	4049088286490
Quantità per ordine	25 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%...
------	--

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	14,23 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	2,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F - Enhanced Version
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	10,9 mm
Diametro cavo max.	14 mm
Tipo di cavo	Presi - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Presi

Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	si
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	90 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	1,684 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m
------------------	-----

