Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.929.0000.7

Distributori RST20I3B 7P1 V SW

RST® CLASSIC Distributore multiplo 1E / 7A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 7, Marcatura del polo L, N, PE, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto porta



Nr. Art.	99.929.0000.7
EAN	4049088014802
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Colore della custodia separata (solo per versioni modulari)	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9005

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	7
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Distributore

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	2,987 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	162 mm
larghezza	104 mm
Altezza	96 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.1	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
99.414.6205.2	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
99.416.6205.2	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.564.4553.1	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.232.0530.1	Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 15 05SW	RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 0,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
96.232.1033.1	Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 15 10SW	RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
96.232.1034.1	Cavo preconfezionato RST20I3K1-S 15 10SW	RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
99.712.0000.7	Cavo preconfezionato RST20I3K1BF 15 15SW	RST® CLASSIC Cavo di connessione rete, Presa - Spina SchuKo, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
96.031.4053.1	Connettori RST20I3S B1 ZR1 SW	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero
96.032.4053.1	Connettori RST20I3S S1 ZR1 V SW	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero