Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.906.0000.7

Distributori RST20I3B 3P1 F VG SW

RST® CLASSIC Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo L, N, PE, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto porta



Nr. Art.	99.906.0000.7
EAN	4015573971288
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Colore della custodia separata (solo per versioni modulari)	Nero
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9005

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Distributore compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	1,927 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	162 mm
larghezza	104 mm
Altezza	57,2 mm

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione

99.712.0000.7	Cavo preconfezionato RST20I3K1BF 15 15SW	RST® CLASSIC Cavo di connessione rete, Presa - Spina SchuKo, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1,5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero