Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.032.4353.0

Connettori RST20I3S S1 ZRY V GL



Nr. Art.	96.032.4353.0
EAN	4049088039430
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura dei poli	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Grigio chiaro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7035

Dati di connessione

Diametro cavo max.	14 mm
Diametro cavo	10 mm
Sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	6 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Sezione cavo multipolare flessibile	0,75 mm²
Sezione cavo multipolare flessibile	6 mm²
Lunghezza sguainatura	40,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite

Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,495 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	93 mm
larghezza	59 mm
Altezza	38 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.0	Coperchio per spine GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore grigio chiaro
99.415.6205.2	Coperchio per spine GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore grigio chiaro

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.030.0153.0	Distributori RST20I3V 3P1 F V GL	
96.031.5053.0	Connettore da pannello RST20I3S B1 M01 GL	
96.233.1030.0	Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25 10GL	
96.031.4353.0	Connettori RST20I3S B1 ZRY GL	
96.031.6153.0	Connettore da pannello RST20I3S B1 M03 GL	
96.031.6053.0	Connettore da pannello RST20I3S B1 M00 GL	
96.033.6053.0	Connettore da pannello RST20I3S B1 M90 GL	
96.035.6153.0	Connettore da pannello RST20I3S B1 M13 GL	

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr.	Farbe	Einz-Tl.-Nr.
96.032.4353.0	grau/grey	.._..._..._0
96.032.4353.1	schwarz/black	.._..._..._1

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

2008 | Tag/Date | Name

gezeichnet drawn | 07.10. | Schwabbauer

geprüft checked | - | -

Normgeprüft Stand. check | - | -

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.032.4353.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title MALE CONNECTOR WITH TWIN CORD GRIP

STECKERTEIL_MIT_DOPPELZUGENTLA

mit Schraubanschluss ohne Drahtschutz

screw connection without wire protection

wieland Elektrische Verbindungen

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

96032435300IK_4 C4DW1024 Schwabbauer 2008-10-08T10:46:24 1.000