Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.132.0153.0

Connettori RST20I3C S1 ZR2 V GL

RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro



Nr. Art.	96.132.0153.0
EAN	4049088157301
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente (sotto si adattano a)

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Grigio chiaro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7035

Dati di connessione

Diametro cavo max.	14 mm
Diametro cavo	10 mm
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	37 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Crimpare
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì

Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,267 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	79,1 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.0	Coperchio per spine GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore grigio chiaro
99.415.6205.2	Coperchio per spine GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore grigio chiaro
05.544.7800.0	Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 1.0 mm²/AWG17
05.544.7900.0	Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 1.5 mm²/AWG16
05.544.8000.0	Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 2.5 mm²/AWG14
05.545.4600.0	Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 4.0 mm²/AWG12

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.233.1030.0	Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25 10GL	RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.135.2153.0	Connettore da pannello RST20I3C B1 M13 GL	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 7°, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.131.2153.0	Connettore da pannello RST20I3C B1 M03 GL	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.133.2053.0	Connettore da pannello RST20I3C B1 M90 GL	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angolato 90°, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.131.2053.0	Connettore da pannello RST20I3C B1 M00 GL	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.131.0153.0	Connettori RST20I3C B1 ZR2 GL	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro

Disegno tecnico

