Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.132.0053.0

Connettori RST20I3C S1 ZR1 V GL

RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro



Nr. Art.	96.132.0053.0
EAN	4049088140211
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente (sotto si adattano a)

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio chiaro
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Grigio chiaro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7035

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	6 mm
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	37 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Crimpare
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì

Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,267 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	79,1 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.0	Coperchio per spine GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore grigio chiaro
99.415.6205.2	Coperchio per spine GL	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore grigio chiaro
05.544.7800.0	Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 1.0 mm²/AWG17
05.544.7900.0	Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 1.5 mm²/AWG16
05.544.8000.0	Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 2.5 mm²/AWG14
05.545.4600.0	Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 4.0 mm²/AWG12


Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.233.1030.0	Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 25 10GL	RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.135.2153.0	Connettore da pannello RST20I3C B1 M13 GL	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 7°, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.131.2153.0	Connettore da pannello RST20I3C B1 M03 GL	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.133.2053.0	Connettore da pannello RST20I3C B1 M90 GL	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angolato 90°, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.131.2053.0	Connettore da pannello RST20I3C B1 M00 GL	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
96.131.0053.0	Connettori RST20I3C B1 ZR1 GL	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro

Disegno tecnico




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -E marked dimensions are only valid for internal use



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Auslieferungszustand
delivery status




Schnitt A-A



Bestellhinweis
order info



Bitte seperat bestellen:
Buchsenkontakte
female contacts
must be ordered seperatly:
05.544.7800.0 (0,75-1□)
05.544.7900.0 (1,5□)
05.544.8000.0 (2,5□)
05.545.4600.0 (4,0□) (a)



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. No part of this document or its contents may be reproduced or used for any purpose without express authorization of its contents to others without express authorization is prohibited.

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100 pcs

Teile-Nr. / Part-nr.	Farbe: / color:
96.132.0053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 / black, similar to RAL 9005
96.132.0053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035 / lightgrey, similar to RAL 7035

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2010	Tag/Date	Name
gezeichnet/drawn		27.08.	Schwabbauer
geprüft/checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.132.0053.0 01K | Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title: STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG

RST2013C

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	15.12.2011/	

wieland Elektrische Verbindungen

OU-PEM-08/91

96132005300 1K CADWIZ03 Ritter 2011-12-15T09:38:40 1.000