

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.031.4053.1

Connettori RST20I3S B1 ZR1 SW

RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	96.031.4053.1
EAN	4015573769625
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.
------	--

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	6 mm
Sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	6 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Sezione cavo multipolare flessibile	0,75 mm²
Sezione cavo multipolare flessibile	6 mm²
Lunghezza sguainatura	26,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presca
------------	--------

Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	si
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,29 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	82 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm

Accessori



Nr. Art.	Tipo	Descrizione
99.414.6205.2	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.564.4553.1	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.030.0153.1	Distributori RST20i3V 3P1 F V SW	RST® CLASSIC Distributori, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Nero
96.032.5053.1	Connettore da pannello RST20i3S S1 M01V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.032.6153.1	Connettore da pannello RST20i3S S1 M03V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.032.6053.1	Connettore da pannello RST20i3S S1 M00V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.034.6053.1	Connettore da pannello RST20i3S S1 M90V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 90°, M20, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
96.036.6153.1	Connettore da pannello RST20i3S S1 M13V SW	RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 7°, M16, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero



Schnitt A-A
section A-A



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *)/ single-part-nr.:*)	Freitoleranz nach		Maßstab			Werkstoff und Oberfläche: material and surface: Farbe: siehe Tabelle color: look table			2004 Tag Name			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		Index
96.031.4053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	1	/	/	1:1	/	/	mm	mm	mm	Enthalten	27.02.	Kneitz	T	96.031.4053.0 01K	a		
96.031.4053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	0	/	/	/	/	/	mm	mm	mm	Geprüft	-	-	Ersatz für: -				
			a		03.05.2005/		Datum / Blatt		Änderung		Type RST2D13 S B1 ZR1 V		Benennung BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip Schraubenschluß ohne Drahtschutz/ screw connection without wire protection					

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung
sowie Verarbeiten und Verändern, soweit nicht ausdrücklich gestattet,
ist ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion und Verbreitung dieser Zeichnung
ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND ist strafbar.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.