Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.022.4950.8

Connettori RST20I2S S13ZASSVL KG0

RST® CLASSIC Connettori, dritto, per cavo con profilo AS-i, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 4 - 10 mm, Cavo profilo AS-i, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia



Nr. Art.	96.022.4950.8
EAN	4015573972124
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1.

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura del polo	+, -
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7032

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	4 mm
Sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	6 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Speciale geometria cavo	Cavo profilo AS-i
Sezione cavo multipolare flessibile	0,75 mm²
Sezione cavo multipolare flessibile	6 mm²
Lunghezza sguainatura	26,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,271 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	79,1 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm


Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.1	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
99.416.6205.2	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero

Montaggio


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.020.0150.8	Distributori RST20I2V 3P1 F V L KG0	RST® CLASSIC Blocco di distribuzione 1E / 3A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo +, -, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia, Codifica numero RAL/inserto
96.021.4950.8	Connettori RST20I2S B13ZASS L KG0	RST® CLASSIC Connettori, dritto, per cavo con profilo AS-i, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 4 - 10 mm, Cavo profilo AS-i, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia

Disegno tecnico





Auslieferungszustand
delivery status




Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A



Pol unbestückt
pole unassembled

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



Type/type:RST20I2S S13ZASSVL KG06

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von of 1	
	/	Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	01.06.	Winkler	96.022.4950.8 01K	
	/	Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-		
	/		Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²			Ersatz für/Replacement for: -	
	/	wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 6 [24V/20A]	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

96022495080IK_4 C4DW1025 Winkler 2007-06-06T08:53:01 1.000