
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.1098.4

# Cavo preconfezionato RST20I2K1-S315OL 10BR0

RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo Ölflex® Classic 110, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 96.222.1098.4 |
| EAN | 4015573965911 |
| Quantità per ordine | 75 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La lunghezza totale può variare fino a +/- 3%... |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 12,5 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | marrone segnale |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| tipo di costruzione | Tubetto termoretraibile |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Sezione nominale conduttore | 1,5 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | Ölflex® Classic 110 |
| Colore del cavo | grigio |
| Diametro cavo | 6 mm |
| Diametro cavo max. | 6,6 mm |

| | |
|---|---|
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Spina |
| Schermato | No |


**Materiale**


| | |
|---|---|
| Trattamento superficie | Placcato argento |
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa | 70 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 0,313 kWh/St |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1 m |

Disegno tecnico




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Duplication of this document or its contents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: signalbraun) exampel (colour: signalbrown) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 96.222.XX98.4 | XX in dm-Schritten | 96.222.1098.4 = 10dm/L= 1000mm | RST2012K1-S315OL 10BR01 |
| U6.222.XX98.4 | XX in m-Schritten | U6.222.1298.4 = 12 m/L=12000mm | RST2012K1-S315OLX12BR01 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision |
|---|---|---|
| b | 08.05.2014/ | |
| a | 29.03.2007/ | |

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | 2007 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 29.03. | Kneitz |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.222.0498.4 01K | Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: 96.222.0488.0 01K von 19.03.2007 (a)

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/Title

# KONFEKT_LEITUNG

freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design K1 50V

96222049840 1K_□ CADW3027 Dversch 2014-05-08T14:34:26 1.000

QU-MEE-01/14 -