Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.8038.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1-S315 L 80BR0



Nr. Art.	96.222.8038.4
EAN	4015573946118
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,7 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione

Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina
Schermato	No

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	4,967 kWh

Dimensioni

Lunghezza totale	8 m

Disegno tecnico

