

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.222.7037.4

Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315 L 70BR0



Nr. Art.	96.222.7037.4
EAN	4015573946026
Quantità per ordine	15 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

tipo di costruzione	Tubetto termoretraibile
Tipo di attacco	Crimp
Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	35 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H07RN-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo	8,5 mm
Diametro cavo max.	9,7 mm
Tipo di cavo	Presca - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione

Esecuzione lato 1	Presa
Esecuzione lato 2	Terminale libero
Schermato	No

Materiale


Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	4,356 kWh

Dimensioni

Lunghezza totale	7 m
------------------	-----

view in arrow direction

Kabel/cable
H07RN-F 2x1,5
schwarz/black



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel example	Type type
96.222.XX37.4	XX in dm-Schritten	96.222.1037.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B-315 L 10SW
U6.222.XX37.4	XX in m-Schritten	U6.222.1237.4 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B-15 LX12SW
Tolerierung Size ISO 14405②/Tolerance system Size ISO 14405②. [This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	I. Verwendung: First Use:
		Blatt: Sheet:	von of
/		Werkstoff/Material	2013 Tag/Date Name
/		gezeichnet drawn	03.07. Schnitt J.
/		geprüft checked	- -
/		gezeichnet drawn	- -
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	Vol.	mm	Öff./Surf.
/		mm	Ersatz für/Replacement for: Zeichn. gl. Nr. vom 14.11.06
a	03.07.2013/ Datum / Blatt Date / Sheet	Type	
Index		Benennung/Title	
Änderung/Revision		KONFEKT_ZEICHNUNG	
Buchse-freies Ende Crimpauführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 50V			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.