

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.946.0000.7

Distributori RST20I2B 7P1 FV LBR

RST® CLASSIC Distributore multiplo 1E / 7A, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 7, Marcatura del polo 1, 2, Colore della codifica / inserto marrone segnale, Codifica numero RAL/insert

Nr. Art.	99.946.0000.7
EAN	4049088058400
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura del polo	1, 2
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	8002

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	7
Tipo di fissaggio	si
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Distributore

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	si
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	2,9 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	162 mm
larghezza	104 mm
Altezza	96 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.1	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
99.414.6205.2	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
99.416.6205.2	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.564.4553.1	Coperchio per prese SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.222.1032.4	Cavo preconfezionato RST20I2K1BS315 L 10BR0	RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale
96.222.1037.4	Cavo preconfezionato RST20I2K1B-315 L 10BR0	RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale
96.222.1038.4	Cavo preconfezionato RST20I2K1-S315 L 10BR0	RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto marrone segnale
96.021.4051.4	Connettori RST20I2S B13ZR1S L BR0	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
96.022.4051.4	Connettori RST20I2S S13ZR1SVL BR0	RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale