

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.024.4951.4

Connettori RST20I2S S13YASSVL BR01



Nr. Art.	96.024.4951.4
EAN	4049644011696
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	
------	--

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	50 V / 120 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	3
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	marrone segnale
Marcatura dei poli	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Nero

Dati di connessione

Diametro cavo max.	10 mm
Diametro cavo	4 mm
Sezione cavo rigido	6 mm ²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm ²
Sezione cavo flessibile max.	6 mm ²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm ²
Attacchi per polo	1
Speciale geometria cavo	Cavo profilo AS-i
Sezione cavo multipolare flessibile	0,75 mm ²
Sezione cavo multipolare flessibile	6 mm ²
Lunghezza sguainatura	26,5 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite

Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------------	-----------------------

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	70,5 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	62,3 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.564.4453.1	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore nero
99.416.6205.2	Coperchio per spine SW	RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
96.020.0151.4	Distributori RST20i2V 3P1 F V L BR0	
96.021.4951.4	Connettori RST20i2S B13ZASS L BR0	