Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.021.4453.1

# Connettori RST20I2S B13ZRW SW

RST® CLASSIC Connettori, Modulo di trasferimento, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 5,3 - 13,3 mm, Cavo di illuminazione ( 13.3x5.3 ), Colore della codifica / inserto Nero



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 96.021.4453.1 |
| EAN | 4015573852525 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | I terminali RST® con serraggio a vite consentono il collegamento di conduttori senza preparazione speciale (senza puntalini) secondo EN 60999-1. |

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura dei poli | L, N |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Diametro cavo max. | 13,3 mm |
| Diametro cavo | 5,3 mm |
| Sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0,75 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 6 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0,75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Speciale geometria cavo | Cavo di illuminazione ( 13.3x5.3 ) |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 0,75 mm² |
| Sezione cavo multipolare flessibile | 6 mm² |
| Lunghezza sguainatura | 26,5 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Presa |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Classe di infiammabilità | 0,293 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 82 mm |
| larghezza | 34,6 mm |
| Altezza | 34,6 mm |


## Accessori


| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 96.020.0153.1 | Distributori RST20I2V 3P1 F V SW | RST® CLASSIC Distributori, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 10 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto Nero |

Disegno tecnico








A-A





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.




M1:1



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
M1 ∠ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

| Teile-Nr./ part-nr. | Farbe:/ color: |
|---|---|
| 96.021.4453.1 | schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005 |
| 96.021.4453.0 | lichtgrau, ähnl.RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitoleranz nach | | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | | | 1.Verwendung: - | | Bl.: 1 von 1 | |
| | | Maßstab 1:1 | Werkstoff und Oberfläche: | 2005 | Tag | Name | T | Zeichnung Nr. 96.021.4453.0 01K | Index |
| | | | | Entworfen | 06.07. | Kneitz | | | |
| | | | | Geprüft | - | - | | | |
| | | Vol. mm³ | Mass mm³ | Normgepr. | - | - | Ersatz für: - | | |
| Buchstabe | Datum / Blatt | wieland Elektrische Verbindungen | | Typ RST2012 S B13 ZRW | | Benennung BUCHSENTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection | | | |
| | Änderung | | | | | | | | |

OU-PEM-08/91

9602144530001K_4 G4DW007 Kneitz 2005-07-13T09:42:46 1.000