Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.404.9999.7

Base de caja de superficie RST20/25



Artículo Nº	99.404.9999.7
EAN	4049088558931
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos técnicos

Longitud	81 mm
Anchura	81 mm
Altura	43 mm
Color	Blanco
Tipo de construcción	Base de caja de superficie

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
96.031.1053.1	Conector de empotrar RST20I3F B2 M01 SW	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
96.031.5053.1	Conector de empotrar RST20I3S B1 M01 SW	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
99.405.9999.7	Cable de conexión RST20I3K1-KFX 15 30SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro

Dibujo técnico

