Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.400.9999.7

Marco de montaje RST20/25

RST20/25 marco adaptador para conectores de empotrar de 2/3/4 ó 5 polos y M25



Artículo Nº	99.400.9999.7
EAN	4049088305993
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos técnicos

Longitud	80,2 mm
Anchura	80,2 mm
Color	Blanco
Tipo de construcción	Marco de montaje
Opción de construcción	para conectores de empotrar M25

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
96.031.1053.1	Conector de empotrar RST20I3F B2 M01 SW	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
96.031.5053.1	Conector de empotrar RST20I3S B1 M01 SW	RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
99.405.9999.7	Cable de conexión RST20I3K1-KFX 15 30SW	RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
99.404.9999.7	Base de caja de superficie RST20/25	

Dibujo técnico

