

Ficha técnica de producto

Artículo N° 05.544.7900.0

Contacto macho CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM

RST20i3/2 conexión por crimpado, macho, 20A, para secciones de conductor de 1,5 mm²/AWG16



Artículo N°	05.544.7900.0
EAN	4049088155871
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)




Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos técnicos


Sección nominal del conductor	1,5 mm²
Tipo de construcción	Contactos de crimpar para 2/3 polos
Opción de construcción	macho

Schnitt A-A:
section A-A:



Verpackungseinheit 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

M 1:1
Scale



05.545.4600.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
05.544.8000.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
05.544.7900.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
05.544.7800.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Anschluss- querschnitt connection cross-section	Kenn- zeichnung marking	Ød _i	ØD _a

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: 96.132.2053.1				Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:			2011	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.			Index	
	/	5:1		CuZn		Entworfen	28.11.	Ritter		05.544.7821.0 01K	b			
	/			Ag		Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm²		Ø i.	mm²	Normgepr.	-		Ersatz für: -				
b	30.01.2012/						Benennung STECKERKONTAKT RST2012/3 male contact mit Crimpkontakt/with crimpcontact 0,75 - 4,0 qmm 							
a	13.12.2011/													
Buchstabe		Datum / Blatt												
Änderung														