Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.452.0550.6

Cable de conexión RST16I5KSBS 15G 05TB04

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F - Enhanced Version, longitud total 0,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa



Artículo Nº	46.452.0550.6
EAN	4049088361975
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	7,2 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Turquesa
Codificación del polo	L, N, PE, 1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de cableado	H07RN-F - Enhanced Version
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	11,2 mm
Diámetro del cable máx.	12,2 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,876 kWh/St

Dimensiones

Longitud total	0,5 m