Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.452.0560.6

# Cable de conexión RST16I5KSBS 15H 05TB04

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 46.452.0560.6 |
| EAN | 4049088296444 |
| Unidad de embalaje | 50 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Nota**

| | |
|---|---|
| Nota | La longitud total puede variar hasta +/- 3% |

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 16 A |
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 7,2 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Turquesa |
| Codificación del polo | L, N, PE, 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Prensaestopas |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tipo de cableado | H05Z1Z1-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable mín. | 9,8 mm |
| Diámetro del cable máx. | 10,4 mm |
| Versión del cable | Hembra - macho |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | macho |

| | |
|---|---|
| Apantallado | No |


**Material**

| | |
|---|---|
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
| Libre de halógenos | Sí |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 0,577 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 0,5 m |

Dibujo técnico




Kodierung/*coding* C2
250V/16A

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: türkisblau) excample (colour: turquoise blue) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 46.452.XX60.6 | XX in dm-steps | 46.452.1060.6 = 10dm/L= 1000mm | RST1615KSBS 15H 10TB04 |
| UM.452.XX60.6 | XX in m-steps | UM.452.1060.6 = 10m/L= 10000mm | RST1615KSBS 15H X10TB04 |

ⓐ

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
Additional data see CATALOG or eCatalog

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 16.12.2014 | Treschan |
| geprüft checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.452.1060.6 01K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| a | 13.02.2017 / |
| Änderung / Revision | |

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST1615 KSBS 15H .. TB04

Benennung/Title: KONFEKT.LEITUNG
Buchse-Stecker, Schraubanschluss o. DS, halogenfrei
screw connection, halogenfree, 1,5mm²

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.