Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.452.0560.1

Cable de conexión RST16I5KSBS 15H 05SW

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	46.452.0560.1
EAN	4049088294563
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	7,2 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	9,8 mm
Diámetro del cable máx.	10,4 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho

Apantallado	No


Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Carga calorífica	0,579 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	0,5 m

Dibujo técnico



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. This document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Kodierung/ *coding* **C1**
250V/16A

Farbe/ *colour*	.F
schwarz/ *black*	.1
lichtgrau/ *light grey*	.0

Teile-Nr. *part-no.*	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) *exampel (colour: black, light grey)*	Typ *type*
46.452.XX60.F	XX in dm-Schritten	46.452.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	RST1615KSBS 15H 10SW
46.452.XX60.F	*XX in dm-steps*	46.452.1060.0	RST1615KSBS 15H 10GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		15.12.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 46.452.1060.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST1615 KSBS 15H ....

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG
Buchse-Stecker, Schraubanschl. ohne DS,halogenfrei
pre assembled cable, screw connection, halogenfree